

PM365花粉浓度监测仪



PM365 花粉浓度监测仪可获得大气中花粉浓度、颗粒物、总粒子浓度、粒径谱、等数据。还可选配气溶胶颗粒物关联的蓝光透过率和蓝天指数等指标。适用于空气质量监测、大气科学、生态环境与大气污染、公共健康等。

大气气溶胶构成的多元化观测

PC花粉浓度、PCounts粒径谱、颗粒物、TC总粒子浓度、TCounts粒径谱等数据；

同时可选配气溶胶光谱辐射

激光散射；24通道，各通道边界可设置；

3.5英寸彩色显示屏，实时显示校零过程、测量数据、自控状态

智能通风降温、加热除湿

程控采样自动校零、激光增益及加热自动控制、流量自适应修正

CMA标准协议和华创UMB专属协议

技术指标	Technical Data
测量指标(测量参数)	
大气颗粒物	★工作原理：激光散射；空气动力学聚焦检测体积，无边界区域误差
	★测量器：近红外激光二极管，波长 658nm, 快速信号处理
	★通道数量：24 通道，各通道边界可设置
	★吸气总流量：最大 5.5L/min，可设置
	★激光采样流量：280mL/min，自适应调整
	★粒径范围：0.35~40 μm
	★花粉浓度：粒子浓度:0~10000 Pcs/m ³ ；误差：5%；粒径范围:10~40 μm，可设置
	★颗粒物范围：可设置 0~10000 μg/m ³ (PM10)，0~2500 μg/m ³ (PM2.5)，0~1000 μg/m ³ (PM1)
	★颗粒物精度：3%
	★总粒子浓度：0~3,000,000 P/L；误差：0.84% (1,000,000p/L)，0.24% (500p/L)
★3.5 英寸彩色显示屏，实时显示校零过程、测量数据、自控状态	
功能指标(数据输出)	
PC 花粉浓度	小时滑动平均值、日滑动平均值
PCounts 粒径谱	12 通道粒子个数分布分钟谱图，可设置
TC 总粒子浓度	分钟滑动平均值
TCounts 粒径谱	★24 通道粒子个数分布分钟谱图
PM 颗粒物浓度	分钟滑动平均值、小时滑动平均值、小时平均值标准差
数据接口、存储	
采集器	嵌入式 32 位智能数据采集器数据存储；16G 板载存储卡

数据输出频次	1 次/min
通讯接口	4 个 RS232/RS485 接口, 1 个选配 USB 接口
通讯方式	GPRS、WIFI、有线直连/RJ45 以太网接口
可选软件	YourWayWeb 智能可视化终端软件 (软件可以更便利的观看测量结果)
可选测量传感器	蓝天指数
可选外围设备	LED 屏实时数据现场发布

电力指标

交流单相电源	220V±15%; 频率: 50±2.5 Hz
可选太阳能供电	连阴天 5 天 (蓄电池 12V 64AH; 太阳能电池板 12V 50W)
功耗	≤5W(加热及通风功耗)

运行环境

环境温度	-40~+50℃
相对湿度	0%~100%RH
大气压力	450~1060hpa
风速	≤45m/s
降水强度	0~6mm/min

可靠性与维护

防护等级	IP65
★高湿防护	自检内部环境湿度, 微处理器控制自动加热除湿
★高温防护	自检内部环境温度, 微处理器控制自动通风降温
★质量控制	自检测量激光增益、采样流量, 微处理器控制自动校零和流量修正
★防护措施	免维护, 防盐雾, 防尘、易清理、防外界风、防结露
★远程维护	可远程状态监控与参数设置, 可远程程序固件升级

机械指标

材质	硬铝合金、304 不锈钢
表面处理	热镀锌、电泳漆工艺, 白色作为主色调
安装高度	标准安装高度 1.5 米~2 米
安装方式	固定式

了解详情请访问华创网站 www.huatron.com.cn

- 电话总机: +86-10-63772788
- 销售电话: +86-10-63772785
- 办公邮箱: office@huatron.cn
- 销售邮箱: sales@huatron.cn
- 母公司: 北京华创风云科技有限责任公司



产品经销商

北京华创维想科技开发有限责任公司
华创风云 (北京) 测量技术有限公司
华创风云 (北京) 技术服务有限公司

华创保留此资料中所述设备的规格指标的变更权利, 恕不另行通知